

USTALOVAČE

PRO ZPRACOVÁNÍ ČERNOBÍLÝCH FILMŮ I PAPÍRŮ

FOMAFIX

Charakteristika

Kapalný koncentrát rychloustalovače s vysokou účinností, silnou pufrací schopností a dlouhodobou stabilitou.

Použití

Rychloustalovač je určený pro ruční i strojní zpracování všech druhů černobílých filmů i fotopapírů.

Ředění

Ruční zpracování:

1 díl koncentráту rychloustalovače + 5 dílů vody

Strojní zpracování:

1 díl koncentráту rychloustalovače + 4 díly vody

Vydatnost

V 1 litru pracovního roztoku (ředění 1+5) lze ustálit 17 ks perforovaných nebo svitkových filmů, odpovídající množství listových filmů (max. 40 ks formátu 13x18 cm apod.), 2 m² fotopapírů na barytované podložce a 4 m² fotopapírů na RC podložce.

Adjustace

PE lahev – objem 0,5 litru

PE kanystr – objem 5 litrů.

FOMAFIX P

Charakteristika

Dvoudílný práškový kyselý ustalovač.

Použití

Pro ruční zpracování všech druhů černobílých filmů i fotopapírů.

Příprava pracovního roztoku

pro 0,75 l a 1 l roztoku ustalovače

v 600 ml vody teplé 40 °C se rozpustí obsah většího a potom menšího sáčku a vše se doplní vodou na celkový objem:

– 0,75 litrů pro ustalování filmů

– 1 litr pro ustalování papírů

Vydatnost

Z jednoho balení pro 0,75 litrů pracovního roztoku lze ustálit 15 ks perforovaných, resp. svitkových filmů, odpovídající množství listových filmů (max. 35 ks formátu 13x18 cm apod.).

Z jednoho balení pro 1 litr pracovního roztoku lze ustálit 1,5 m² fotopapírů na barytované podložce a 3 m² fotopapírů na RC podložce.

Adjustace

Balení se dvěma sáčky o celkové hmotnosti 195 g pro 0,75 a 1 l roztoku ustalovače.

Balení se dvěma sáčky o celkové hmotnosti 975 g pro 3,75 a 5 l roztoku ustalovače.

Ruční zpracování při teplotě 20 °C

	FOMAFIX	FOMAFIX P
Fomapan 100 Classic	3 min.	10 min.
Fomapan 200 Creative	3 min.	10 min.
Fomapan 400 Action	3 min.	10 min.
Retropan 320 soft	3 min.	10 min.
Foma Ortho 400	3,5 min.	11 min.
Fomabrom	3 min.	5 min.
Fomabrom Variant	3 min.	5 min.
Fomaspeed	1,5 min.	3 min.
Fomaspeed Variant	1,5 min.	3 min.
Fomatone MG Classic	3 min.	5 min.
Retrobrom	3 min.	5 min.

Informace o ekologické likvidaci, zásady bezpečného použití při dopravě, skladování a manipulaci jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Výrobek je vyráběn a uváděn na trh v souladu se systémem jakosti podle mezinárodní normy ČSN EN ISO: 9001:2016