

MAMORAY CLASSIC E.O.S.

Vyvolávací automat pro zpracování mammografických filmů.

- ekologicky optimalizovaný systém
- snížení spotřeby ustalovače o 35% – dosaženo použitím dvou ustalovacích tanků mezi tankem s vývojkou a tankem s prací vodou
- obsah stříbra v odpadní vodě menší než 1 mg/l
- snížení spotřeby prací vody
- významné snížení provozních nákladů
- vynikající kvalita zpracovaného obrazu
- vysoký výkon – cykly zpracování 72, 143 a 220 s
- dokonalé elektronické řízení maximalizuje užitečnou dobu
- snadná instalace
- možnost umístění automatu v temné komoře s výstupem snímků na světle nebo na světle s vhozem filmů v temné komoře
- snadná údržba



TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměr

- délka 74 cm (s vkládacím stolem 105 cm vč. koše pro snímky 127 cm)
- šířka 71 cm
- výška 113 cm

Hmotnost

prázdný 135 kg, vč. prac. roztoků 165 kg

Objemy pracovních tanků

- vývojka: 8,8 l
- ustalovač 1: 10 l
- ustalovač 2: 5,8 l
- prací voda: 5,8 l

Zpracovatelské cykly

- HT proces: 72 s
- RP proces: 143 s
- EXT proces: 220 s

Kapacita (formát 24x30 cm)

- HT proces: 310 filmů/hod
- RP proces: 160 filmů/hod
- EXT proces: 105 filmů/hod

Sušení

IR + horký vzduch

Elektrická přípojka

200–240 V, 50/60 Hz, 15/16 A

Příkon

v pohotovostní poloze max. 0,25 kWh
v provozu 2,1 kWh

Klimatické podmínky

relativní vlhkost 10 – 80%
teplota 10 – 30 °C

Spotřeba vody


nastavitelná podle vašich požadavků
v pohotovostní poloze nulová

Úroveň hluku

max. 48 dB během zprac. procesu
35 dB v pohotovostní poloze

*Nutné příslušenství: (není v základní ceně)
zásobníky regeneračních chemikálií se snímačem hladiny (2x30 a 2x80 l), vodní filtr s vložkou, pokud je to nutné i reduktor tlaku*

Doporučené příslušenství: světlotěsný kryt vhozu



Výrobek vyhovuje požadavkům nařízení vlády č. 180/1998 Sb., v platném znění a požadavkům direktivy EU 93/42 EEC.

FOMA Bohemia spol. s r.o.
501 04 Hradec Králové
tel.: 049–57 33 147, 57 33 254
fax: 049–56 14 486 (57 33 395)
e-mail: rtg@foma.cz
http: //www.foma.cz

