

FIJADORES

PARA EL TRATAMIENTO DE PELÍCULAS Y PAPELES EN BLANCO Y NEGRO

FOMAFIX

Característica

Concentrada líquido del fijador rápido con gran eficiencia, alta capacidad de tamponado y estabilidad de largo tiempo.

Empleo

El fijador rápido está destinado para el tratamiento manual y mecánico de todos los tipos de películas y papeles en blanco y negro.

Dilución

Tratamiento manual:

1 parte de concentrado de fijador rápido + 5 partes de agua

Tratamiento mecánico

1 parte de concentrado de fijador rápido + 4 partes de agua

Eficacia

En 1 litro de solución de trabajo (dilución 1+5) es posible fijar 17 pzs de películas perforadas o en carrete, la cantidad correspondiente de películas de hoja (40 piezas del formato 13x18 cm como máximo etc.) y 2 m² de papeles fotográficos.

Embalaje

Botella PE – volumen de 0,5 litro

Bidón PE – volumen de 5 litros.

FOMAFIX P

Característica

Fijador ácido de dos partes en polvo.

Empleo

Para el tratamiento manual y mecánico de todos los tipos de películas y papeles en blanco y negro.

Dilución

En 600 ml de agua caliente de 40 °C se diluye el contenido de gran saquito y después de pequeño saquito.

– para tratar las películas añadir agua para alcanzar el volumen total de 750 ml.

– para tratar los papeles fotográficos añadir agua para alcanzar el volumen total de 1 litro.

Eficacia

Un embalaje permite fijar 15 pzs de películas perforadas o en rollos, la cantidad correspondiente de películas de hoja (35 piezas del formato 13x18 cm como máximo etc.) o 1,5 m² de papeles fotográficos.

Embalaje

Caja con dos saquitos de peso de 195 g.

Caja con dos saquitos de peso de 975 g.

Tratamiento manual a la temperatura de 20 °C

	Fijador FOMAFIX	Fijador FOMAFIX P
Fomapan 100 Classic	3 min	10 min
Fomapan 200 Creative	3 min	10 min
Fomapan 400 Action	3 min	10 min
Retropan 320 soft	3 min	10 min
Foma Ortho 400	3,5 min	11 min
Fomabrom	3 min	5 min
Fomabrom Variant	3 min.	5 min.
Fomaspeed	1,5 min	3 min
Fomaspeed Variant	1,5 min	3 min
Fomatone MG Classic	3 min	5 min
Retrobrom	3 min	5 min

Information of the ecological disposal, principles of safe use at transport, storage and handling are stated in the safety data sheet of the product.

Producto fabricado y comercializado de acuerdo al sistema de calidad según la norma internacional CSN EN ISO 9001.